


校正サービス

計測機器の校正は、計測機器のプロフェッショナルにお任せ下さい！
60年以上培った経験と技術でお客様をサポートします。



製品品質の管理や、製造設備の生産性の向上には、計測器の適合性が鍵になります。
機器の精度を証明するためには、厳格で確実な校正手法の確立が必要です。
エンドレスハウザーでは、各種 ISO・HACCP・FSSC22000 等の要求に最適な、校正サービスを提供しております。

校正パラメーター一覧

流量

温度

圧力

タンク(レベル)

導電率

指示計器



エンドレスハウザーの校正サービスとは？

- ①製造メーカー独自の技術を活用し、高技術・高品質な校正サービスを提供します
- ②校正に関するノウハウに基づき、お客様に最良のアドバイスを提供します
- ③修理、調整、予防保全や新しい機器への更新など、その時々ニーズに最適な対応が可能です
- ④ISO/IEC 17025 に準拠した校正証明書は、お客様の品質管理システムにおけるトレーサビリティ要求に最適です

上記以外でも校正を実施させていただきます。実績も多数あり。まずはお気軽に下記 e-mail アドレスまたは、サービスビジネスグループまでご連絡ください。

calibration-service.jp.sc@endress.com 042-314-1934 (直通)

校正技術仕様書

校正メニュー		校正可能範囲		標準校正ポイント*1	条件	最高測定能力	
 Flow	現地	インライン 一般校正	流量(水)	1~37000 kg(L)/h	3ポイント	水が通水可能な事 *4 お客様の設備を使用 メーカー原理不問 *3	±0.3 % o.r.~
			流量(空気)	要問合せ	要問合せ	蒸気不可 トレーサビリティなし お客様の設備を使用	要問合せ
		オフライン JCSS または 一般校正	流量(水)	420~34000 kg(L)/h	JCSS:5ポイント 一般校正:3ポイント	三相200V電源が必要 メーカー原理不問 *3	±0.15 % o.r.~
	引き取り (国内)	JCSS	流量(水)	2~40000 kg(L)/h	5ポイント	コリオリ質量流量計 電磁流量計のみ メーカー不問 *3 口径2~80mm	±0.05 % o.r.~
			流量(水) 外部委託	8~6000000 kg(L)/h	3ポイント	自社製品のみ 口径2~600mm 要問合せ	±0.13~0.58 % o.r.
			流量(水) 高精度(プレミアム)	79~36000 kg/h ※質量流量のみ	5ポイント	E+H製コリオリ質量流量計 要問合せ	±0.025~0.02 % o.r.
		一般校正	流量	2~40000 kg(L)/h	3ポイント	メーカー不問 *3	±0.05 % o.r.~
			密度	1.2~1600 g/L	1または2ポイント ※弊社指定ポイント から選択	自社製品のみ	±10~20 g/L
	引き取り (海外)	SCS または 一般校正	流量(水)	0.4~5760000 kg(L)/h	3ポイント	海外への輸送のため 納期が10週間~ E+H製のみ	±0.015~0.05 % o.r.
		一般校正	密度	1.2~1800 g/L	9ポイント	高精度密度対応可 海外への輸送のため 納期が10週間~	±1~5 g/L(高精度)
 Pressure	 Temperature  Liquid Analysis	現地 および 引き取り (国内)	圧力	-80~3000 kPa(G) 0.015~2000 kPa(abs)	3ポイント	ANSI・JISフランジ ねじ込み継ぎ手 SMS、ISOヘルール メーカー不問 *3	(G) ±0.015kPa~ (abs) ±0.020kPa~
			温度	-20~150 °C	3ポイント	オイル使用不可の場合、要問合せ メーカー不問 *3	±0.25 °C~
			導電率	70 μS/cm~200mS/cm	1ポイント	メーカー不問 *3	±1.5% F.S.~
			導電率(純水)	約1~5 μS/cm	1ポイント	メーカー不問 *3	±1.5% F.S.~
			導電率(標準液)	74.0 μS/cm, 149.6 μS/cm, 1.406mS/cm, 12.64mS/cm, 107.00mS/cm	1ポイント	メーカー不問 *3	±1.5% F.S.~
			pH	2~12pH NIST標準	4・7の2ポイント	メーカー不問 *3	要問合せ
			記録計等 パネル機器	0~10 VDC / 100 mADC	要問合せ	要問合せ	要問合せ
 Systems Components	現地	一般校正	レベル	要問合せ	5ポイント	タンクに水を注水可能なこと メーカー不問 *3	要問合せ
 Level							

*1 ポイントの指定・追加ができます。 *2 ポイントの指定・追加ができません。 *3 他社製品で誤差調整をご希望の際は手順をご指示ください。 *4 詳細な条件につきましては問合せください。

拠点案内

■仙台営業所

〒981-3125
仙台市泉区みずほ台12-5
Tel.022(371)2511 Fax.022(371)2514

■新潟営業所

〒950-0923
新潟市中央区姥ヶ山4-11-18
Tel.025(286)5905 Fax.025(286)5906

■千葉営業所

〒290-0054
市原市五井中央東1-15-24 齊藤ビル
Tel.0436(23)4601 Fax.0436(21)9364

■東京営業所

〒183-0036
府中市日新町5-70-3
Tel.042(314)1922 Fax.042(314)1945

■川崎オフィス

〒212-8554
川崎市幸区大宮町1310ミューザ川崎24階
Tel.044(520)1751 Fax.044(520)1754

■名古屋営業所

〒461-0034
名古屋市中区豊前町2-28-1
Tel.052(930)5300 Fax.052(937)1180

■大阪営業所

〒564-0044
吹田市南金田2-3-26-804
Tel.06(6389)2511 Fax.06(6389)8182

■水島営業所

〒712-8061
倉敷市神田1-5-5
Tel.086(445)0611 Fax.086(448)1464

■徳山営業所

〒745-0814
周南市鼓海2-118-46
Tel.0834(25)6231 Fax.0834(25)6232

■小倉営業所

〒802-0804
北九州市小倉南区下城野2-3-6
Tel.093(932)7700 Fax.093(932)7701