


エンドレスハウザーの便利な オンラインツール

製品選定からスペアパーツの検索まで、
必要な情報にいつでも簡単にアクセス



エンドレスハウザーでは、製品の選定段階から購入後に必要となる情報（製品仕様、ドキュメント、スペアパーツ、後継機種情報）まで、お客様が必要とされる情報に 24 時間いつでもアクセスいただけるよう、さまざまなオンラインツールをご用意しています。



[https://www.jp.endress.com/ja/support_endress-hauser-japan/
Useful-online-tools](https://www.jp.endress.com/ja/support_endress-hauser-japan/Useful-online-tools)

アプリケーションパラメータによる製品選定・サイジングー Applicator

Applicator (アプリケーター) は、適切な計測機器を選定し、仕様を定めるための快適なウェブツールです。計測環境や条件を入力するだけで条件に適合する製品が絞り込まれます。また製品比較機能と豊富な製品詳細情報へのリンクにより簡単な製品選定が可能です。流量計では測定ポイントの正確なサイジングのほか、ご使用中の製品に最適な後継製品の選定やエンジニアリングプロジェクトの管理、パラメータやドキュメントの保存も可能です。



https://portal.endress.com/webapp/applicator10/salestool_v47345/index.html#/main/industries

※ 初期設定は英文になっております。

設定 ≡ をクリックし Setting → General で国、言語、使用単位など、ご利用の環境に合わせて設定してください。

Applicator

ホーム > 化学

お客様の業界

業務に応じた革新的な製品

化学

水/廃水処理

食品・飲料

ライフサイエンス

石油・ガス

電力&エネルギー

鉄工業

化学

産業ニーズ

お客様の産業要件に適合 >>>

製品ラインナップ

レベル計	分析計
圧力計	ソフトウェア
流量計	システム製品
温度計	

機器の機能(仕様)を確認ー OCI

OCI (オーダーコードインタープリター) にエンドレスハウザー製品のオーダーコードを入力すると、製品ステータス(販売の可否)とオプションを含めた詳細な仕様を簡単に確認することができます。



<https://portal.endress.com/webapp/aps/jsp/translateident.jsp?cc=4900&lang=ja>

オーダーコード(アイデント)の詳細情報

オーダーコード(例: TMT85-1J23/115 や FMR240-A3E1GNJAA3A)を入力すると、お客様が所持のE+H機器の仕様コード詳細が表示されます。

オーダーコード

検索

機器詳細

製品名 **WirelessHART アダプタ SWA70**

拡張 オーダーコード (アイデント) **SWA70-AA2A1B8**

製品ステータス ● 使用可能

仕様設定

仕様	値	概要	MVT-no.	TSP-no.
認証:	AA	非防爆	-	-
入力:	2	4-20mA HART (U0=28V)	-	-
ハウジング:	A	F32, ホリズタル, IP66, NEMA 4 End.	-	-
電源:	1	バッテリー BU191, リチウム金属, 内蔵, 輸送クラス 9/2, UN3091	-	-
バージョン:	B	分離取付+壁/パイプ用取付金具 ケーブルランド M20	-	-
接続アダプタ:	8	なし	-	-

機器固有情報入手ー Device Viewer

Device Viewer (デバイスビューワー) に機器のシリアル番号を入力すると、その機器固有の詳細情報 (機器バージョンに対応したドキュメント、スペアパーツ、後継製品等) を簡単に確認できます。



<https://portal.endress.com/webapp/DeviceViewer/?cc=0049&lang=ja&usedla=false&%27+serialNumber&title=true>

※ドキュメントは各国言語が用意されていますので、必要に応じて選択できます。

Device Viewer

Select the type of information you need and enter the requested information in the respective fields

☒ device information and technical documentation
☐ device information and technical documentation incl. device specific documents
☐ selected documents of all devices per order

Serial number ?

Overview

Documents

Spare Parts

More Product Information

Device Integration

Operating instructions

Proline Promass F 300 HART 取扱説明書	CS	DE	EN	FR	IT	JA	PL	RU	ZH
Proline Promass 300 HART 機能説明書	DE	EN	FR	JA	PL				

Short operating instructions

Proline Promass Brief Operating Instructions	DE	EN	ES	FR	IT	PT	ZH		
Proline 300 HART Brief Operating Instructions	DE	EN	ES	FI	FR	IT	PT	RU	SV

Technical information

Proline Promass F 300 技術仕様書	DE	EN	FR	JA	PL	RU			
-----------------------------	----	----	----	----	----	----	--	--	--

Special documentation

Proline Promass 300 HART Web サーバー 個別説明書	DE	EN	JA						
Display modules A309/A310 for Proline 300/500 Radio approvals for WLAN interface Special Documentation	DE	EN							
Proline Promass 300 HART Heartbeat 検証 + モニタリング アプリケーションパッケージ 個別説明書	DE	EN	JA	PL					
Proline Promass 300 HART 濃度測定アプリケーションパッケージ 個別説明書	DE	EN	JA	PL					

スペアパーツを検索ー スペアパーツファインディングツール

スペアパーツファインディングツールに、製品ルートまたはオーダーコードを入力すると、製品の分解図、組立てマニュアルに簡単にアクセスできるため、スペアパーツのオーダーコード確認、交換や修理がスムーズに行えます。



https://portal.endress.com/webapp/SparePartFinder/?simple=true&lang=ja&apcall=edc&upselling=true&target=_parent&shoptarget=_parent&hookurl=

スペアパーツファインディングツール

オーダーコード / 製品ID / シリアルナンバー

?

次の製品のスペアパーツ:

Micropilot FMR51

拡張オーダーコード (アイデント)

FMR51-AAACABBAA5RVJ+AL

製品ステータス

● 可能

☐ 概要の表示/非表示

フィルタの設定

☐	オーダーコード	概要	Pos.	Co.	Mo.
☐	71115175	ハウジングフィルター 異物/ニッケル GT19/20, 1 セット	19		
☒	71115176	セット ハウジング安全クランプ	17		

W@M ポータル フィールド機器を効率的に管理

ウェブベースの W@M ポータルは、お客様プロセスのリアルタイムモニタリングや機器の最適な保全を可能にします。スペアパーツや機器の供給状況、レポートなどの重要な情報に素早くアクセスが可能です。

正しい情報へのクイックアクセスは、修理、機器更新、または検査証明書のダウンロードなど、お客様の業務スピードを向上させます。さらに、最新データによって信頼性の高いメンテナンス計画を立てることができます。

- エンドレスハウザー機器の証明書類、レポートなどを自動で文書化
- サードパーティ製機器情報も追加可能(例: 他社製センサ類、バルブ、ポンプ等)
- タスクスケジューラーで、操作中の基本的な作業指示の簡単な計画・実施を管理
- 校正トレーサビリティ、修理、メンテナンス履歴を自動ロギング
- 設置機器の分析に基づき、重要機器のモニタリング
- お客様の求められるITの安全性およびガイドラインに応じて、エンドレスハウザー(W@M ポータル)によるデータホスティング、またはお客様のローカルシステム(W@MEnterprise)にするかをお選びいただけます。
- 既存のCMMS(コンピュータメンテナンス管理システム)およびエンドレスハウザーのFieldCareやComp uCalなどのプラントアセット用ソフトウェアとの統合が簡単に行えます。



https://www.jp.endress.com/ja/support_endress-hauser-japan/life-cycle-management-tool/Optimized-operations/manage-asset-information



エンドレスハウザーのスマートフォンアプリ

エンドレスハウザーでは、上記オンラインツールの他にモバイル端末で使用可能な便利なアプリもご用意しています。是非、こちらもご活用ください。



DC Values app : 様々な測定物の比誘電率をスマホのアプリで参照



Android バージョン



iOS バージョン



SmartBlue App : Bluetooth 搭載デバイスへのアクセスアプリ



Android バージョン



iOS バージョン



Operations app : エンドレスハウザーの機器情報に簡単にモバイルアクセス



Endress+Hauser Scanner: アセットとタグ(計測器、バルブ、ポンプ、モーターなど)をキャプチャしてクラウドに簡単に登録